

Bộ chỉ thị vị trí
SAMH-F12-MK
Số bộ phận: 8092711

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	không có cảm biến
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Lưu ý áp dụng	Khi được sử dụng với van góc VZXA, sự chấp thuận của SIL cho toàn bộ sản phẩm không còn giá trị.
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	118 g
Vật liệu của phốt	EPDM
Vật liệu vỏ	Nhôm PA gia cố
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III