

Khớp song song
EAMM-U-45-V25-38AA-63
Số bộ phận: 8093197

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	45
khoảng cách trung tâm	63 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	3600 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Mô men quán tính khối lượng	4.35 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	0.05 N m
Mô-men xoắn có thể truyền	0.5 N m
trọng lượng sản phẩm	264 g
Bộ truyền động mã giao diện	V25
Mã giao diện Động cơ trong	38AA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS