

**Khớp song song**  
**EAMM-U-87-T46-85AA-114**  
Số bộ phận: 8097655

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                          | Giá trị                |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kích thước                        | 87                     |
| khoảng cách trung tâm             | 114 mm                 |
| Vị trí lắp đặt                    | bất kì                 |
| Tỉ số truyền                      | 1:1                    |
| Số vòng quay tối đa               | 3000 1/phút            |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364 Vùng III     |
| Nhiệt độ bảo quản                 | -20 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                   | 0 - 95 %               |
| Mức độ bảo vệ                     | IP40                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh    | 0 °C...50 °C           |
| Mô men quán tính khối lượng       | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.22 N m               |
| Mô-men xoắn có thể truyền         | 3 N m                  |
| trọng lượng sản phẩm              | 986 g                  |
| Bộ truyền động mã giao diện       | T46                    |
| Mã giao diện Động cơ trong        | 85AA                   |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS          |