

Tấm kết nối
VABS-P16-10S-M5
Số bộ phận: 8097804

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	26 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tính chất đặc biệt	Tương thích oxy theo DIN EN 1797
Số lượng tối đa vị trí van	1
Áp suất vận hành	0 bar...7 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Khí trơ Khí Ôxy Nitơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu kích thước hạt tối đa 5 µm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 60 % không cô đặc
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	25 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ren trong
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 2	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn