

# Tấm kết nối VABS-B14-T-FG14

Số bộ phận: 8098884

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ                                       |
| Cấu trúc xây dựng              | Hướng kết nối lên trên                       |
| Áp suất vận hành               | 1.5 bar...10 bar                             |
| Môi chất vận hành              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 2 - bị ăn mòn vừa phải                       |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364 Vùng III                           |
| Nhiệt độ bảo quản              | -20 °C...60 °C                               |
| Nhiệt độ trung bình            | -20 °C...60 °C                               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...60 °C                               |
| trọng lượng sản phẩm           | 192 g                                        |
| Kiểu gắn                       | với lỗ xuyên                                 |
| Cổng nối khí nén 2             | Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR<br>G1/4 |
| Cổng nối khí nén 4             | Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR<br>G1/4 |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                |
| Vật liệu tấm kết nối           | Hợp kim nhôm rèn                             |