


Mô đun mở rộng
VABF-S6-1-P8A6-G12-CB1
Số bộ phận: 8104043

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	38 mm
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	600 g
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 3	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu tấm	Nhôm đúc áp lực