


Bộ cơ cấu đóng mở một phần tư van KDFP-DFPD

Số bộ phận: 8108611

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Thanh răng/bánh răng
Nguyên tắc vận hành	tác động kép tác động đơn lẻ
Kích thước bộ truyền động vị trí	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Mẫu khoan mặt bích	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Góc xoay	90 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-50 °C...150 °C
Áp suất vận hành	0.2 MPA...0.8 MPA 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	1 kg...100 kg
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS