


Tấm áp suất đọc VMPA14-VSP-QS6

Số bộ phận: 8110627

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	14 mm
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	35 g
Cổng nối khí nén 1	QS-6
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đế nguồn cấp	PA gia cố