

Mô đun điện
VMPA-MPM-EMM-P5
Số bộ phận: 8111881

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	1
Số lượng cuộn van tối đa	1
Chống phân cực	có
Chức năng bổ sung	đối với van khởi động mềm
Dải điện áp hoạt động DC Điện áp tải	21.6 V...26.4 V
Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện từ	60 mA đến 30 ms
Dòng điện định mức khi giảm dòng điện	22 mA sau 30 ms
Kênh cách ly điện - Bus nội bộ	không
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp (trong điều kiện đã cài đặt)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	20 g
Bộ điều khiển điện	Đa cực
Vật liệu vỏ	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS