

Nút bịt
NPQE-P-S3-P10
Số bộ phận: 8113203

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	Nút bịt
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...0.8 MPA -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.25 g
Cổng nối khí nén 1	Ổng bọc cấm Ø 3 mm
Màu vòng nhả	màu xanh dương
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PBT
Vật liệu vòng nhả	POM