

Cuộn điện từ
VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME
Số bộ phận: 8118315

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	110 V AC: 50/60 Hz, công suất 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Chống cháy nổ	Vùng 1 (KR) Vùng 21 (KR)
Cơ quan cấp chứng chỉ	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Loại chống cháy nổ Khí	Ex e mb IIC T5, T6
Loại chống cháy nổ Bụi	Ex tD A21 IP66 T85°C/T95°C
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP66
trọng lượng sản phẩm	580 g
Cổng nối điện	Hộp đầu cuối, đầu vào cấp M20x1,5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS