


Bộ khối đế van
VABS-C12-6-S-B4
Số bộ phận: 8122791

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	6 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Hướng kết nối ở bên
Số lượng tối đa vị trí van	1
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...0.7 MPA -1 bar...7 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	kích thước hạt tối đa 5 µm
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	1.1 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm Ø trong 2,5mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	PBT