


Tấm kết nối
VABS-K2-10B-16-M6-P
Số bộ phận: 8122825

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	10
Chiều rộng định mức	1.6 mm
Cổng nối chất lỏng	Ren trong M6
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Hướng kết nối xuống dưới
Số lượng tối đa vị trí van	1
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Môi chất vận hành	môi chất lỏng Môi chất khí
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Tuân thủ chống chịu vật liệu tiếp xúc với môi chất
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Nhiệt độ trung bình	0 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.2 N m
trọng lượng sản phẩm	7 g
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Kiểu gắn van	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PEEK