


Van
VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN
Số bộ phận: 8122933

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	703 l/ph
Áp suất vận hành	0.1 MPA...0.8 MPA 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Mức độ bảo vệ	IP65
Cơ quan cấp chứng chỉ	TÜV 968/V 1251.00/24
Chức năng an toàn	Thông hơi an toàn
Safety Integrity Level (SIL)	đến SIL 3 High Demand mode đến chế độ SIL 3 Low Demand
Lưu ý về áp suất vận hành	0 - 0,8 bar ở khí điều khiển ngoài
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS