


Bộ chuyển đổi EHAM-MA-L9-90-L2-60

Số bộ phận: 8128230

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	90
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Thiết kế tiêu chuẩn
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	1053 g
Kiểu gắn	với lỗ thông và vít
Mã giao diện cơ sở	L9-90
Cấu trúc mã giao diện	L2-60
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm chuyển đổi	Nhôm, anot hóa
Vật liệu vít	Thép, mạ niken
Vật liệu của các yếu tố định tâm	thép hợp kim cao