

**Giá đỡ**  
**VMPA14-FTI**  
Số bộ phận: 8129127

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kích thước                            | 14                                                             |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                                                         |
| Kích cỡ gói                           | 10                                                             |
| Áp suất vận hành                      | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar<br>-13.05 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)  |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Nhiệt độ bảo quản                     | -20 °C...40 °C                                                 |
| Nhiệt độ trung bình                   | -5 °C...60 °C                                                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -5 °C...60 °C                                                  |
| trọng lượng sản phẩm                  | 0.1 g                                                          |
| Kiểu gắn                              | mắc kẹt                                                        |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                  |
| Vật liệu gá                           | POM                                                            |