

Giá đỡ
VMPA2-FTI
Số bộ phận: 8129128

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...40 °C
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.12 g
Kiểu gắn	mắc kẹt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gá	POM