

Bát gá
CAFM-X5-K
Số bộ phận: 8130845

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	35 mm x 142,5 mm x 6,3 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa	1,8 N m
Dung sai mô-men xoắn siết	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	57 g
Kiểu gắn	bắt vít
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gốc gắn	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm