

Tấm điều khiển
DADG-FM-VDE1G18
Số bộ phận: 8131546

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành	0.2 MPA...0.8 MPA 2 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	9 N m
trọng lượng sản phẩm	227 g
Kiểu gắn	Gắn trực tiếp qua rên trên nắp cuối
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vỏ	Nhôm anot hóa
Vật liệu vít	Đồng thau, mạ niken