

Bộ chỉ thị vị trí
SASF-S2-B-V-A20
Số bộ phận: 8140395

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 °...360 °
Chức năng bổ sung	cờ kích hoạt có thể điều chỉnh
Kích thước B x L x H	Ø 65 x 48,5
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	96 g
Kiểu gắn	theo VDI/VDE 3845
nhà màu	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử đệm	PA
Vật liệu vỏ	PA PP thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ