

Đế cuối van
VABE-C13-100-F90-DU
Số bộ phận: 8141663

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	không tiết lưu hướng dòng chảy có thể chuyển đổi
Áp suất vận hành	0 MPA...0.8 MPA 0 bar...8 bar
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ trung bình	-40 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	645 g
Kiểu gắn	với phụ kiện
Cổng nối khí nén	Thiết kế tấm kết nối, airtight
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa mịn (20 µm)
Vật liệu của phốt	EPDM NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa mịn (20 µm)
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ