


Hộp số
EMGA-80-P-G8-SST-87
Số bộ phận: 8141766

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	80 mm
Động cơ kích thước mặt bích	87 mm
Khe hở	0.12 °
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	8:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	7000 1/phút
nhiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	50 N m
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.37 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	80 N m
Độ hiệu quả tối đa	97 %
Độ chống xoắn	8.4 Nm/phút góc
trọng lượng sản phẩm	2100 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	80G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	87A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS