

Đầu nối kép
NPFC-DS-M5-M5-M
Số bộ phận: 8142592

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu Mối nối vít ren	Đồng thau, mạ niken
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-0.95 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết định mức cổng nối khí nén 1	1.78 N m
Mô-men siết định mức cổng nối khí nén 2	1.78 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	2.55 g
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 2	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	PVC