


Gá tay kẹp
EHAA-G1-B18-16-GGA1
Số bộ phận: 8146633

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	phụ kiện kẹp ngang
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	100 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	thép hợp kim cao thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu giá treo	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu của các yếu tố định tâm	thép hợp kim cao