


Bộ nguồn
CACN-3A-1-20-G2
Số bộ phận: 8149582

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	68 mm
Chiều cao	130 mm
Chiều dài	160 mm
Vị trí lắp đặt	đổi lưu tự do
ưu tiên hàng đầu	1 pha
Dòng điện đầu vào	2,4 - 5,6 A
Điện áp đầu ra danh định DC	24 V
Dòng điện đầu ra định mức	20 A
Dải điện áp đầu vào AC	100 V...240 V
Bắc cầu sự cố điện	15 ms
Tần số điện lưới	45 Hz...65 Hz
Giấy phép	c UL us - Listed (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...85 °C
Độ ẩm tương đối	95 %
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	1669 g
Kiểu gắn	với ray DIN
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS