

Bộ kết nối cáp
NETC-M20-PBU-T26-EX4-E
Số bộ phận: 8151587

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...75 °C
Mức độ bảo vệ	IP66 IP68
Lưu ý về mức độ bảo vệ	IP68 ở mức 5 bar trong 30 phút
Danh mục ATEX Khí	II 2G
Danh mục ATEX Bụi	II 2D
Loại chống cháy nổ Khí	Ví dụ: eb IIC Gb
Loại chống cháy nổ Bụi	Ex tb IIIC Db
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX) theo chỉ thị RoHS của EU
Kích thước	M20x1,5
Đường kính cáp	4 mm...13 mm
Màu sắc	màu xanh dương/đen
Vật liệu bộ kết nối cáp	PA
Vật liệu cửa phốt	EPDM
trọng lượng sản phẩm	13 g
Kích cỡ gói	1
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS