

Bắt gá
DHAS-MA-B24-120
Số bộ phận: 8154065

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	120
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	85 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu góc bộ chuyển đổi	thép hợp kim cao không gỉ