

Tấm che
VABB-P19-16-T
Số bộ phận: 8154656

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Kích thước lưới	16 mm
Nguyên lý bít	mềm
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...0.7 MPA -1 bar...7 bar
Phù hợp với chân không	có
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Nhiệt độ trung bình	5 °C...50 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...50 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	0.75 N m
trọng lượng sản phẩm	14.9 g
Cổng nối điện	Cắm vào
Kiểu gắn	với lỗ thông và vít
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	EPDM
Vật liệu vỏ	PA66-GF30