


Tấm kết nối
VMPA14-AP-4-EMG-8-S
Số bộ phận: 8157741

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	65.5 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	14 mm
Số lượng tối đa vị trí van	4
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	320 g
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 4	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực