

Đầu nhỏ giọt dùng một lần DHAP-300-TA1FS-P960R

Số bộ phận: 8160286

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khối lượng	300 µl
Kích cỡ gói	960
Cấu trúc xây dựng	Giá lắp đầu ống pipet cho đầu ống pipet một chiều 20 ... 1000 µl của Festo
Loại gói	Khay đựng
Bộ lọc	có
Bioburden	ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: miễn phí DNA: < 32 pg DNA của con người DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoxin: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Độ vô trùng	SAL 1E-6, đã khử trùng trước
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	5 °C...40 °C
Lưu ý về nhiệt độ bảo quản	trong thời gian ngắn để vận chuyển trong đóng gói -25... 55 °C
Độ ẩm tương đối	10 - 90 % không có đặc
Điều kiện môi trường	Áp suất khí quyển 80...
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...40 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Đầu pipet vật liệu	PP