

Nút bảo vệ đường khí xả VABD-D3-L-GN14

Số bộ phận: 8177960

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP54
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-50 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	3.8 g
Kiểu gắn	vặn được với ren ngoài
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít thông khí	HP PA 12