


# Tấm liên kết VABX-A-P-BV-BH-B

Số bộ phận: 8188463

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	2
Kích thước lưới	12.55 mm
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Chức năng tích hợp	với mô-đun liên kết điện
Số lượng tối đa vị trí van	1
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Số lượng cuộn van tối đa	2
Tương thích với	Cụm van VTUX-A-P
Phù hợp với chân không	có
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778	690 l/ph
Kích thước B x L x H	12,55 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
mức độ ô nhiễm	2
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	5 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	36.2 g
Bộ điều khiển điện	Đa cực
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Kiểu gắn	Ty ren
Cổng nối khí nén 2	cho khối di chuyển 12 mm
Cổng nối khí nén 4	cho khối di chuyển 12 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Vật liệu tấm kết nối	PA gia cố
Vật liệu của phốt	NBR
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim không gỉ