


Điện trở xả
CACR-LE2-6-W60-V
Số bộ phận: 8189339

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	đổi lưu tự do dọc
Năng lượng xung điện trở xả ở 380 V	2000 Ws
Năng lượng xung điện trở phanh ở 780 V	2000 Ws
Hiệu suất ở 35% ED và 20 °C	180 W
Công suất điện trở phanh định mức	60 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 380 V	60 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 780 V	60 W
Giá trị điện trở	6 Ohm
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bề mặt tối đa	250 °C
Lưu ý về nhiệt độ bề mặt	Thông số kỹ thuật ở công suất danh định, ở mức 50% công suất danh định: 165 °C
Mức độ bảo vệ	IP54
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	150 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS