

Phần tử tách VABD-XA-12-P1

Số bộ phận: 8191736

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Tách vùng áp suất	Kênh 1
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...0.7 MPA -1 bar...7 bar
Phù hợp với chân không	có
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	0.5 g
Kiểu gắn	có thể được ép bằng tay
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	HNBR
Vật liệu vỏ	PA gia cố