

Nút bịt
NPQX-P-PC12
Số bộ phận: 8191750

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...1 MPA -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.8 g
Kiểu gắn	với kẹp giữ lại
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các nút bịt	PA gia cố
Vật liệu vòng đệm chữ O	HNBR