


Tấm liên kết
VABX-A-ER-E12-JHTH-XR
Số bộ phận: 8191781

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng tích hợp	Nắp mã hóa để chỉ định nguồn cung cấp không khí điều khiển (bên trong hoặc bên ngoài)
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Tương thích với	Cụm van VTUX-A-P Cụm van VTUX-A-S
Phù hợp với chân không	có
Kích thước B x L x H	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	6 N m
trọng lượng sản phẩm	57.9 g
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14	cho khối di chuyển 12 mm
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	cho khối di chuyển 12 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu măng xông	thép hợp kim không gỉ
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ