

Tấm liên kết
VABX-A-P-BU-12-SHUH-U
Số bộ phận: 8191788

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	1 2
Kích thước lưới	19.05 mm
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Chức năng tích hợp	với mô-đun liên kết điện
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Tương thích với	Cụm van VTUX-A-P
Phù hợp với chân không	có
Kích thước B x L x H	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
mức độ ô nhiễm	2
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	5 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	56.3 g
Bộ điều khiển điện	Đa cực
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Kiểu gắn	Ty ren
Cổng nối khí nén 1	cho khối di chuyển 15 mm
Cổng nối khí nén 5	cho khối di chuyển 15 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PA gia cố
Vật liệu của phốt	NBR

Đặc tính	Giá trị
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ