


Tấm
VABF-XA-12-M2-QX
Số bộ phận: 8191794

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	1
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Tương thích với	Cụm van VTUX-A-P Cụm van VTUX-A-S
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...0.7 MPA -1 bar...7 bar
Phù hợp với chân không	có
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	0.8 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
trọng lượng sản phẩm	34.7 g
Kiểu gắn	bắt vít
Cổng nối khí nén 3/5 kết hợp	cho khối di chuyển 15 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu vít	Thép không gỉ