


Khớp thẳng
EAMM-A-N38-60H-G2
Số bộ phận: 8197463

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	41 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	14.5 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	16 N m
trọng lượng sản phẩm	374 g
Bộ truyền động mã giao diện	N38
Mã giao diện Động cơ trong	60H
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS