


**Khớp thẳng**  
**EAMM-A-S95-80G**  
Số bộ phận: 8197478

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Chiều dài danh nghĩa           | 85.5 mm               |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                |
| Số vòng quay tối đa            | 5500 1/phút           |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L        |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C        |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %              |
| Mức độ bảo vệ                  | IP40                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C        |
| Mô men quán tính khối lượng    | 128 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 75 N m                |
| trọng lượng sản phẩm           | 2920 g                |
| Bộ truyền động mã giao diện    | S95                   |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 80G                   |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS         |