

Bộ truyền động piston DFPK-46-17-S-T32-V4

Số bộ phận: 8198976

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước bộ truyền động vị trí	46
Hành trình	17 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	với màn hình cơ học
Chức năng điều khiển	Do lò xo mở, NO
Áp suất vận hành	0.5 MPA...1 MPA 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1243 g
Cổng nối khí nén	Ren trong G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu của phốt	FPM
Vật liệu vỏ	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Số vật liệu vỏ	1.4408
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao