


Thiết bị dẫn hướng FENG-40-320-GF

Số bộ phận: 8204074

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kích thước | 40 |
| Hành trình | 320 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Dẫn hướng | Thanh dẫn hướng trượt |
| Cấu trúc xây dựng | Dẫn hướng |
| Chống cháy nổ | Lưu ý thông tin trong chứng nhận |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C |
| Lực dịch chuyển | 30 N |
| Khối lượng di chuyển | 1774 g |
| trọng lượng sản phẩm | 3472 g |
| Kiểu gắn | với ren trong |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu phần tử dẫn hướng | thép hợp kim cao |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |
| Vật liệu đầu chạc | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |