

Tấm chuyển đổi
OAMC-PA-G14-4
Số bộ phận: 8205196

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu gốc gắn	Nhôm, anot hóa
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Tấm kết nối
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa	1 N m
trọng lượng sản phẩm	215 g
Kiểu gắn	Gắn trực tiếp thông qua ren
Đồ gắn cổng nối	Ren trong G1/4
Phụ kiện giác hút, số lượng	4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu tấm	Hợp kim nhôm rèn, anot hóa