


Khớp thẳng
EAMM-A-X48-87A
Số bộ phận: 8210061

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	6000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn có thể truyền	17 N m
trọng lượng sản phẩm	808 g
Bộ truyền động mã giao diện	X48
Mã giao diện Động cơ trong	87A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS