

Vòng măng sông ZBH-7

Số bộ phận: 8210495

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	7
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	10
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
trọng lượng sản phẩm	0.4 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu măng xông	thép hợp kim không gỉ