

Vòng màng sông ZBH-12

Số bộ phận: 8210496

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	10
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
trọng lượng sản phẩm	1.1 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu màng xông	thép hợp kim không gỉ