

Đầu nối giác hút
VAL-3/8-80-F1A
Số bộ phận: 8210510

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	80 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên
Áp suất vận hành	-0.95 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	275 g
Kiểu gắn	với ren bên ngoài M25x1,5
Đồ gắn cổng nối	Ren trong G3/8
Giác hút chân không	Ren trong G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm
Vật liệu gá	Nhôm POM thép hợp kim không gỉ