

Cánh tay đòn
VAOH-F11-F07-17-340-H9-RA10-AL
Số bộ phận: 8222657

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	340 mm
Kiểu vận hành	thủ công
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Độ mở chìa vận	17 mm
Cấu trúc xây dựng	Cần điều khiển
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	700 g
Kiểu gắn	vặn chặt
Màu sắc	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực, phủ epoxy
Phụ kiện vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao