

Khớp song song
EAMM-U-87-T42-82AA-147
Số bộ phận: 8223777

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	87
khoảng cách trung tâm	147 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	3000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Mô men quán tính khối lượng	41.2 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	0.22 N m
Mô-men xoắn có thể truyền	3 N m
trọng lượng sản phẩm	1145 g
Bộ truyền động mã giao diện	T42
Mã giao diện Động cơ trong	82AA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS