

Hành trình ly hợp
EAMC-H-15-7-GB8-8
Số bộ phận: 8228650

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	8 mm
Kích thước	15
Chiều dài danh nghĩa	12.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	10000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.191 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	2 N m
trọng lượng sản phẩm	4 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS